


Vákuová sacia dýza VN-30-L-T6-PQ4-VA5-R02

Číslo dielu: 526136

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	3 s
Rozmer rastra	24 s
Typ konštrukcie tlmiča hluku	otvorený
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	Vysoký sací objem Štandard
Integrovaná funkcia	Otvorený tlmič hluku
Konštrukcia	Tvar T
Prevádzkový tlak pre max. sací objem	6 bar
Prevádzkový tlak	1 bar...8 bar
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací objem proti atmosfére	339 l/min
Čas natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku	0.1 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota média	0 °C...60 °C
Hladina akustického tlaku pri menovitom prevádzkovom tlaku	70 dB(A)
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. ťahovací moment	0.8 Nm
Hmotnosť výrobku	189 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	QS-10
Pneumatický prípoj 3	Otvorený tlmič hluku
Prípoj vákua	G1/4
Materiál pripojovacieho závit	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál tlakovej dýzy	POM
Materiál telesa	POM-zosílený

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tlmiča hluku	Hliníkový tlakový odliatok POM PU-pena
Materiál trysky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál závitovej spojky	Mosadz poniklované