


Odľučovač vody MS12-LWS-G-U-V

Číslo dielu: 8005550

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	Odstredivý odľučovač vody
Max. množstvo kondenzátu	400 ml
Ochrana nádobiek	zabudovaný ako kovová nádoba
Stupeň odľučovania kondenzátu	99 s
Prevádzkový tlak	2 bar...12 bar
Max. menovitý prietok	40000 l/min
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	25000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	5 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Teplota média	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	6.3 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom s príslušenstvom voliteľne:
Materiál krytu	Zosilnený PA
Materiál rotačného krúžku	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál upevňovacieho uholníka	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál modulového konektora	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnenia nádoby	NBR

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál priezoru	PA
Materiál deliaceho taniera	POM