


Prípojacie vedenie KMP6-09P-8-5

Číslo dielu: 531185

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	DIN 41652
Označenie potrubia	bez držiaka štítka
Trvanlivosť pripojenia	50
Hmotnosť výrobku	454 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	9
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	9
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	9
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	9
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	2.8 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	1 kV
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	76 s
Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla	114 s
Priemer kábla	7.6 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla	± 0,25 mm
Štruktúra kábla	8 x 0,34 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.34 mm ² 0.5 mm ²
Zakončenia žíl	zrezané na tupo

Charakteristický znak	Hodnota
Druh krytia	IP40
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...70 °C
Skladovacia teplota	-25 °C...75 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	2
Materiál plášťa kábla	PVC
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	Zosilený PBT
Farba telesa	sivá
Materiál aretácie skrutkou	Mosadz, poniklovaná
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi, pozlátená