


# Redukčný ventil s filtrom MS6N-LFR-1/4-D7-CUM-AS

Číslo dielu: 531317

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | 6                                                              |
| Konštrukčný rad                                            | MS                                                             |
| Ochrana proti manipulácii                                  | Otočný ovládač s aretáciou<br>uzamykateľné s príslušenstvom    |
| Montážna poloha                                            | zvisle +/- 5°                                                  |
| Jemnosť filtra                                             | 5 µm                                                           |
| Odpúšťanie kondenzátu                                      | manuálne, otáčaním                                             |
| Konštrukcia                                                | Filter s regulačným ventilom s manometrom                      |
| Max. množstvo kondenzátu                                   | 38 ml                                                          |
| Funkcia regulátora                                         | Výstupný tlak konštantný<br>so sekundárnym odvetraním          |
| Ochrana nádobiek                                           | zabudovaný ako kovová nádoba                                   |
| Stupeň odlučovania kondenzátu                              | 75 s                                                           |
| Indikácia tlaku                                            | s manometrom                                                   |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.08 MPa...2 MPa<br>0.8 bar...20 bar                           |
| Rozsah regulácie tlaku                                     | 0.5 bar...12 bar                                               |
| Max. tlaková hysteréza                                     | 0.025 MPa<br>0.25 bar<br>3.625 psi                             |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 2200 l/min                                                     |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Skladovacia teplota                                        | -10 °C...60 °C                                                 |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                      |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                  |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                 |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Veľkosť pórov                                              | 5 µm                                                           |
| Hmotnosť výrobku                                           | 1087 g                                                         |

| Charakteristický znak      | Hodnota                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Spôsob upevnenia           | Montáž do čelného panela<br>Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom<br>voliteľne: |
| Pneumatický prípoj 1       | 1/4 NPT                                                                         |
| Pneumatický prípoj 2       | 1/4 NPT                                                                         |
| Pokyny k materiálu         | V zhode s RoHS                                                                  |
| Materiál obslužných dielov | PA<br>POM                                                                       |
| Materiál tesnení           | NBR                                                                             |
| Materiál filtra            | PE                                                                              |
| Materiál telesa            | Hliníkový tlakový odliatok                                                      |
| Materiál membrány          | NBR                                                                             |
| Materiál nádoby            | Hliníková tvárna zliatina                                                       |
| Materiál deliaceho taniera | POM                                                                             |