

Elektromagnetická cievka VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

Číslo dielu: 8029140

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Trieda izolačného materiálu smaltovaného drôtu	H
Parametre cievky	230 V AC: 50 Hz, spínací výkon 11,5 VA, pridržiavací výkon 8,0 VA
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Trieda I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Ochrana proti výbuchu	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Trieda I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) Zóna 1 (US)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	AEx m II T4 Ex m II T4
Ex-teplota okolia	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	207 g
Elektrický prípoj	Kábel

Charakteristický znak	Hodnota
Dĺžka kábla	0.61 m
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Plast Oceľ
Materiál vinutia	Meď