


Spojovacie vedenie VMPA-KMS2-8-2.5-PUR

Číslo dielu: 533504

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	DIN 41652
Označenie potrubia	s príslušenstvom
Trvanlivosť pripojenia	50
Hmotnosť výrobku	237 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	25
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	9
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	3x skrutka M3
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	10
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	9
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	1 kV
Dĺžka kábla	2.5 m
Vlastnosť vedenia	vhodné do energetických reťazcov
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	21 s
Polomer ohybu, pohyblivé kladení kábla	35 s
Konektor kábla	M20x1,5
Priemer kábla	7 s
Štruktúra kábla	10 x 0,25 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.25 mm ²
Zakončenia žíl	zrezané na tupo

Charakteristický znak	Hodnota
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-25 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	PA
Farba telesa	sivá
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál tesnení	CR NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi, pozlátená