

Filter s aktivním uhlím

MS12-LFX

Číslo dílu: 535043

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Konštrukcia	Filter s aktivním uhlím
Prevádzkový tlak	0 bar...20 bar
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu	5056 l/min...15190 l/min
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	4800 l/min...6000 l/min
Prevádzkové médium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inertné plyny
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Teplota média	5 °C...30 °C
Zvyškový obsah oleja	0.003 mg/m³
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom voliteľne:
Materiál krytu	PA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál upevňovacieho uholníka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál priezoru kovovej nádoby	PC
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	Aktivní uhlíe
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál modulového konektora	Hliníková tvárna zliatina
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina