

Normalizovaný valec

DNCI-63- -

Číslo dielu: 535414

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 s...2000 s
Zdvih, servopneumatické polohovanie	100 s...500 s
Zdvih Soft Stop	100 s...500 s
Redukcia zdvihu v koncových polohách	≥ 15 mm
najmenší polohovací zdvih	3 % z max. zdvihu avšak maximálne 20 mm
Priemer piestu	63 mm
Založené na norme	ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha, polohovanie	ľubovoľná
Montážna poloha Soft Stop	ľubovoľná
Princíp merania dráhy	digitálne
Konštrukcia	Piest Piestna tyč Profilová rúra
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače s integrovaným systémom merania dráhy
Varianty	Vstavaná zverná jednotka Predĺžená piestna tyč jednostranná piestna tyč
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	Piestna tyč s dvomi plochami
Prevádzkový tlak	1.2 MPa 12 bar 174 psi
Prevádzkový tlak pri polhovaní/Soft Stop	4 bar...8 bar
Max. rýchlosť pojazdu	1.5 m/s
Min. rýchlosť pohybu	0.05 m/s
Typ. polohovací čas krátkého zdvihu, horizontálny	0,4/0,55 s
Zvyčajný polohovací čas dlhého zdvihu, horizontálny	0,55/0,75 s
Spôsob fungovania	dvojčinný
Menovité prevádzkové napätie DC	5 V
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Rosný bod min. 10°C pod teplotou okolia a média
Nepretržitá odolnosť proti nárazom podľa DIN / IEC 68 časť 2-82	testované podľa stupňa 2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. magnetické rušivé pole	10KA/m vo vzdialenosti 100 mm
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Odolnosť proti vibráciám podľa DIN/IEC 68 časť 2-6	testované podľa úrovne 2
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Energia nárazu v koncových polohách	1.3 Nm
Max. krútiaci moment poistenia proti pretočeniu	0.05 Nm
Max. hmotnostné zaťaženie, horizontálne	180 kg
Max. hmotnostné zaťaženie, vertikálne	60 kg 12 kg
Min. hmotnostné zaťaženie, horizontálne	12 kg
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	1682 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	1682 N...1870 N
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	383 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	23 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1914 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	71 g
Výstupný signál	analogový
Opakovateľná presnosť v ± mm	0.5 s
Max. regulovateľná sila pri vysúvaní	1683 N
Max. regulovateľná sila v spätnom chode	1514 N
Typická trecia sila	75 N
Opakovateľná presnosť Soft Stop na medzipolohe	+/- 2 mm
Elektrický prípoj systému merania dráhy	8-pin
Dĺžka kábla	1.5 m
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál krytu snímača	Hliník
Materiál hlavy snímača	POM
Materiál telesa zástrčky	PBT
Materiál rúry valca	Hliníková tvárna zliatina