

Spätný ventil VMPA14-RV

Číslo dielu: 8039820

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	odblokovateľná funkcia spätného ventilu
Spôsob ovládania	pneumatický
Spôsob upevnenia	Klip
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	350 l/min
Prevádzkový tlak	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Riadiaci tlak	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar 7.25 psi...116 psi
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Materiál telesa	POM
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob ovládania riadenej funkcie spätného ventilu	pneumaticky
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.5 bar...8 bar
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...40 °C
Teplota média	-5 °C...50 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hmotnosť výrobku	0.17 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR