


Spojovacie vedenie NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1

Číslo dielu: 8047673

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikácia stavu signálu	Žltá LED dióda
Prídavné funkcie	Ochranné zapojenie
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Trvanlivosť pripojenia	50
Hmotnosť výrobku	18 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec ZC, metrická skrutka
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektromagnetickom ventile pomocou stredovej skrutky M2
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076- 2-104
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	3
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	2
Rozsah prevádzkového napätia DC	20.4 V...26.4 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	2.4 kV
Ochrana proti prepólovaniu	bipolárny
Pripojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	0.5 m
Vlastnosť vedenia	vhodné do energetických reťazcov
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie

Charakteristický znak	Hodnota
Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla	29 s
Priemer kábla	2.9 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla	0,1 mm
Štruktúra kábla	2 x 0,14 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.14 mm ²
Druh krytia	IP65
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Farba telesa	čierna
Materiál prevlečnej matice	Mosadz, poniklovaná
Materiál skrutiek	Ušľachtilá oceľ
Materiál nástrčných kontaktov	Pocínovaná zliatina medi Mosadz, pozlátená
Materiál izolačného púzdra	PP