



Minisupport EGSC-BS-KF-45-150-10P

Číslo dielu: 8048304

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	150 s
Veľkosť	45
Rezerva zdvihu	0 s
Reverzná vôľa	150 µm
Priemer vretena	10 s
Stúpanie vretena	10 mm/ot
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Elektrický minisupport s pohonom s guličkovou skrútkou
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Referencovanie	Pevný doraz, pozitívny Pevný doraz, negatívny Referenčný spínač
Typ vretena	Pohon s guličkovou skrútkou
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Max. zrýchlenie	15 m/s ²
Max. počet otáčok	3600 1/min
Max. rýchlosť	0.6 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,015 mm
Doba zopnutia	100%
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Trieda čistoty priestoru	Trieda 9 podľa normy ISO 14644-1
Hladina akustického tlaku	50 dB(A)
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Energia nárazu v koncových polohách	0.01 mJ
Informácia týkajúca sa nárazu v koncových polohách	Pri maximálnej rýchlosti referenčného chodu 0,01 m/s

Charakteristický znak	Hodnota
Dynamická nosnosť pevného ložiska	7413 N
Dynamická nosnosť lineárneho vedenia	3240 N
Dynamická nosnosť pohonu s guľíčkovou skrutkou	3200 N
Voľhobežný krútiaci moment pri maximálnej rýchlosti pohybu	0.1 Nm
Voľhobežný krútiaci moment pri minimálnej rýchlosti pohybu	0.03 Nm
Max. sila Fy	1314 N
Max. sila Fz	1314 N
Fy pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	3240 N
Fz pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	3240 N
Max. moment Mx	8.1 Nm
Max. moment My	7 Nm
Max. moment Mz	7 Nm
Mx pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	20 Nm
My pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	17 Nm
Mz pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	17 Nm
Max. radiálna sila na hriadeľ pohonu	180 N
Min. posuvová sila Fx	120 N
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, vodorovná	12 kg
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, zvisle	12 kg
Statická nosnosť pohonu s guľíčkovou skrutkou	5900 N
Statická nosnosť lineárneho vedenia	5630 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvihu	0.13609 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0.02533 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0.01363 kg.cm ²
Posuvová konštanta	10 mm/ot
Statická nosnosť pevného ložiska	3966 N
Referenčná životnosť	5000 km
Interval údržby	Mazanie na celú dobu životnosti
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	212 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	30 g
Hmotnosť výrobku	1551 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	608 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	63 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom s centrovacím puzdrom s príslušenstvom s valcovým kolíkom
Kód rozhrania akčného člena	V32
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vedenia vozíka	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál vodiacej koľajnice	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál matice vretena	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál vretena	Oceľ pre valivé ložiská