


Minisupport EGSC-BS-KF-25-25-6P

Číslo dielu: 8048310

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	25 s
Veľkosť	25
Rezerva zdvihu	0 s
Reverzná vôľa	150 µm
Priemer vretena	6 s
Stúpanie vretena	6 mm/ot
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Elektrický minisupport s pohonom s guličkovou skrútkou
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Referencovanie	Pevný doraz, pozitívny Pevný doraz, negatívny Referenčný spínač
Typ vretena	Pohon s guličkovou skrútkou
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Max. zrýchlenie	15 m/s ²
Max. počet otáčok	4000 1/min
Max. rýchlosť	0.4 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,015 mm
Doba zopnutia	100%
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Trieda čistoty priestoru	Trieda 9 podľa normy ISO 14644-1
Hladina akustického tlaku	50 dB(A)
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Energia nárazu v koncových polohách	0 mJ
Informácia týkajúca sa nárazu v koncových polohách	Pri maximálnej rýchlosti referenčného chodu 0,01 m/s

Charakteristický znak	Hodnota
Dynamická nosnosť pevného ložiska	2810 N
Dynamická nosnosť lineárneho vedenia	1310 N
Dynamická nosnosť pohonu s guľíčkovou skrutkou	1700 N
Voľhobežný krútiaci moment pri maximálnej rýchlosti pohybu	0.029 Nm
Voľhobežný krútiaci moment pri minimálnej rýchlosti pohybu	0.015 Nm
Max. sila Fy	669 N
Max. sila Fz	669 N
Fy pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	1310 N
Fz pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	1310 N
Max. moment Mx	2 Nm
Max. moment My	2.1 Nm
Max. moment Mz	2.1 Nm
Mx pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	5 Nm
My pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	4 Nm
Mz pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	4 Nm
Max. radiálna sila na hriadeľ pohonu	30 N
Min. posuvová sila Fx	20 N
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, vodorovná	2 kg
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, zvisle	2 kg
Statická nosnosť pohonu s guľíčkovou skrutkou	2600 N
Statická nosnosť lineárneho vedenia	2440 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvihu	0.01507 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0.00912 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0.00144 kg.cm ²
Posuvová konštanta	6 mm/ot
Statická nosnosť pevného ložiska	1340 N
Referenčná životnosť	5000 km
Interval údržby	Mazanie na celú dobu životnosti
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	83 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	9 g
Hmotnosť výrobku	223 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	176 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	19 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom s centrovacím puzdrom s príslušenstvom s valcovým kolíkom
Kód rozhrania akčného člena	V20
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vedenia vozíka	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál vodiacej koľajnice	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál matice vretena	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál vretena	Oceľ pre valivé ložiská