

**Multipól**  
**CPV10-VI-P8-M7-C**  
Číslo dielu: 538810

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                     | Hodnota                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)     | podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX)                                                                                                                                    |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)   | podľa predpisov UK proti výbuchom<br>podľa predpisov UK RoHS                                                                                                                        |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX)                                                                              |
| Ochrana proti výbuchu                     | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 1 (IEC-EX)<br>Zóna 1 (UKEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 2 (IEC-EX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 21 (IEC-EX)<br>Zóna 21 (UKEX)<br>Zóna 22 (ATEX)<br>Zóna 22 (IEC-EX) |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát            | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X                                                                                                                      |
| Kategória ATEX pre plyn                   | II 2G                                                                                                                                                                               |
| Kategória ATEX prach                      | II 2D                                                                                                                                                                               |
| Typ ochrany proti vznieteniu plynov       | Ex eb IIC Gb                                                                                                                                                                        |
| Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach  | Ex tb IIIC Db                                                                                                                                                                       |
| Ex-teplota okolia                         | -10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C                                                                                                                                                                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                                                                                                                          |
| Zhoda s LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                   |
| Hmotnosť výrobku                          | 460 g                                                                                                                                                                               |
| Pokyny k materiálu                        | V zhode s RoHS                                                                                                                                                                      |
| Materiál tesnení                          | NBR                                                                                                                                                                                 |
| Materiál dosky                            | Hliníková tvárna zliatina                                                                                                                                                           |