

Spojovacie vedenie NEBV-S1W37-E-10-LE26

Číslo dielu: 539245

FESTO



19 37 1 20

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Oblasť využitia	Len pre ventilový terminál VTSA/VTSA-F s multipólovým prípojom
Zodpovedá norme	DIN 47100
Označenie potrubia	s držiakom štítku
Hmotnosť výrobku	1859 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	37
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	26
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	3x skrutka M4
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	26
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	26
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	2 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	1 kV
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	vhodné do energetických reťazcov
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	42 s
Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla	104 s
Priemer kábla	10.4 s
Štruktúra kábla	26 x 0,34 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.34 mm ²
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-5 °C...50 °C

Charakteristický znak	Hodnota
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	PA
Materiál izolačného púzdra	PVC