


Modul medzipolohy DADM-DGC-40-A

Číslo dielu: 541702

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Max. čas kyvu	300 ms
Opakovateľná presnosť	0.02 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	970 g
Spôsob upevnenia	upnutý na valec DGC
Pneumatický prípoj	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál skrutky dorazu	Oceľ pozinkované
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál páky	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál svorky	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Oceľ pozinkované
Jemné nastavenie	4 s
Spôsob fungovania	dvojčinný