


Elektrický pohon DNCE-32-300-BS-"10"P-Q

číslo dielca: 543121

FESTO

s vretenom s guľičkovým závitom a piestnou tyčou poistenou proti pootočeniu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	300 mm
Velkosť	32
Zdvih	300 mm
Zdvihová rezerva	0 mm
závit na piestnici	M10x1,25
Reverzná vôľa	0,05 mm
Priemer vretena	10 mm
Stúpanie vretena	10 mm/U
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/- podľa normy	0,3 deg
montážna poloha	ľubovoľný
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Konštrukčné vyhotovenie	Elektrický valec s guľičkovou skrutkou
Vreteno	Vreteno s guľičkovým vedením
Premenné	piestna tyč zaistená proti pootočeniu
Ochrana voči krúteniu/vedenie	klzné vedenie
Maximálne zrýchlenie	6 m/s ²
Max. Rýchlosť	0,5 m/s
Presnosť opakovania	+/-0,02 mm
Spínacia doba	100%
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Nárazová energia v koncových polohách	0,0001 J
Trvalý moment pohonu	0,6 Nm
Trvalá výsuvná sila	280 N
Max. prevodový moment	0,8 Nm
Maximálny krútiaci moment na ochranu proti pootočeniu	1 Nm
Maximálny moment Mx	1 Nm
Max. radiálna sila na hriadelí pohonu	120 N
Max. statická axiálna sila Fx	600 N
Max. tlačná sila Fx	350 N
Hnací moment pri chode naprázdno	0,08 Nm
Referenčná hodnota záťaže, horizontálne	36 kg
Referenčná hodnota záťaže, vertikálne	18 kg
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH na meter zdvíhu	0,0595 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0,0253 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0,0446 kgcm ²
Pohyblivá hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	200 g

charakteristický znak	Hodnota
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	33,6 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	770 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	6,9 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom s príslušenstvom
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre kryt	Hliníkový odliatok Namaľovaný
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia, Matica vretena	ložisková oceľ
Materiálová informácia, Vreteno	ložisková oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované