

Vákuová sacia dýza OVEM-20-H-C-QO-CE-N-1PD

Číslo dielu: 8070095

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	2 s
Rozmer rastra	36 s
Typ konštrukcie tlmiča hluku	otvorený
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	vysoké vákuum Štandard
Jemnosť filtra	40 µm
Pomocné ručné ovládanie	tlačidlom dodatočne cez ovládacie tlačidlá
Integrovaná funkcia	Ventil odfukovacieho impulzu, elektrický Škrtenie Elektrický zapínací ventil Filter Funkcia úspory vzduchu, elektrická Spätný ventil Otvorený tlmič hluku Vákuový spínač
Konštrukcia	modulárna
Odolnosť proti skratu	áno
Merané hodnoty	Relatívny tlak
Princíp merania	piezorezistívny
Funkcia spínacieho prvku	Rozpínač Spínač
Spínacia funkcia	Porovnávač okien Porovnávač prahovej hodnoty
Funkcia ventilu	zatvorené
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Spínací vstup podľa normy	IEC 61131-2
Typ indikácie	4-miestny alfanumerický podsvietený LCD displej
Rozsah indikácie	-0.999 bar...0 bar
Zobraziteľná jednotka(y)	bar
Možnosti nastavenia	cez displej a tlačidlá
Indikátor spínacej polohy	LCD
Indikácia spínacieho stavu	optický

Charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkový tlak	2 bar...8 bar
Prevádzkový tlak pre max. vákuum	4 bar
Max. vákuum	93 s
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací objem proti atmosfére	98 l/min
Čas natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku	0.2 s
Rozsah prevádzkového napätia DC	20.4 V...27.6 V
Doba zopnutia	100%
Indukčné ochranné zapojenie	prispôsobený pre cievky MZ, MY, ME
Max. výstupný prúd	100 mA
Zvyškový prúd	0.1 mA
Spínací výstup	PNP
Pokles napätia	2 V
Parametre cievky	24 V DC: fáza nízkeho prúdu 0,3 W, fáza vysokého prúdu 2,55 W
Odolnosť proti preťaženiu	je k dispozícii
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka KC	KC-EMV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota média	0 °C...50 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 %
Hladina akustického tlaku pri menovitom prevádzkovom tlaku	62 dB(A)
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Max. ťahovací moment	0,8 Nm s vnútorným závitom 2,5 Nm s priechodným otvorom
Hmotnosť výrobku	825 g
Rozsah merania tlaku	-1 bar...0 bar
Presnosť v ± % FS	3 %FS
Spínacia logika vstupov	PNP (spínané kladným napätím)
Elektrický prípoj	5-pin M12x1 Zástrčka
Ochrana proti nepovolanej manipulácii	PIN-kód
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s vnútorným závitom s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	QS-10
Pneumatický prípoj 3	tlmič hluku
Prípoj vákua	QS-12
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	HNBR NBR
Materiál tlakovej dýzy	POM
Materiál filtra	Tkanina PA Spekaná oceľ
Materiál telesa filtra	Zosilený PA
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina Zosilený PA
Materiál regulačnej skrutky	Oceľ

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tlmiča hluku	Hliníková tvárna zliatina POM PU-pena
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál telesa zástrčky	Mosadz, poniklovaná
Materiál kolíka	Oceľ
Materiál trysky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál závitovej spojky	Mosadz, poniklovaná