


Bezdotykový spínač DADG-D-F8-25

Číslo dielu: 8072858

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 60947-5-2
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Menovitá spínacia vzdialenosť	0.6 s
Zaručená spínacia vzdialenosť	0.64 s
Redukčné faktory	Hliník = 0,55 Ušľachtilá oceľ St 18/8 = 0,8 Meď = 0,5 Mosadz = 0,65 Oceľ St 37 = 1,0
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Opakovateľná presnosť	0.01 s
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Max. frekvencia spínania	5000 Hz
Max. frekvencia spínania DC	5000 Hz
Max. výstupný prúd	100 mA
Pokles napätia	2 V
Odolnosť proti skratu	taktovacia
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Zvyškové vlnenie	10 %
Prúd naprázdno	10 mA
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Dĺžka kábla	2 m
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Veľkosť	M4
Spôsob upevnenia	pevne priskrutkované

Charakteristický znak	Hodnota
Druh montáže	zapustené
Hmotnosť výrobku	30 g
Materiál telesa	Oceľ
Druh krytia	IP67
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III