

Kruhov  valce CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1

 slo dielu: 8073984

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	100 s
Priemer piestu	40 mm
Tlmenie	samonastaviteľn� pneumatick� tlmenie koncov�ch pol�h
Mont�rna poloha	ľubovoľn�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty� R�ra valca
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Prev�dzkov� tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Sp�sob fungovania	dvoj�inn�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozn�mka o prev�dzkovom/riadiacom m�di�u	Prev�dzka s mazan�m mo�n� (potrebn� pri ďalšej prev�dzke)
Trieda odolnosti proti kor�zii KBK	4 - mimoriadne siln� nam�hanie kor�ziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť pre potravin�rstvo	pozri podrobnej�ie inform�cie o materi�li
Teplota okolia	0 �C...80 �C
Teoretick� sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp�tn� chod	633 N
Teoretick� sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys�vanie	754 N
Pohybovan� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	232 g
N�rast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	15.8 g
Z�kladn� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1327 g
N�rast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	23.8 g
Sp�sob upevnenia	s pr�slu�enstvom
Pneumatick� pr�poj	G1/4
Pokyny k materi�lu	V zhode s RoHS
Materi�l veka	nehrdzavej�ca vysokolegovaná oceľ
Materi�l piestnej ty�e	nehrdzavej�ca vysokolegovaná oceľ
Materi�l r�ry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavej�ca