

Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-MH-A2-1C1

Číslo dielu: 546703

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Spôsob ovládania	elektrický
Veľkosť ventilu	18 s
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	550 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1 Pripojovacia doska, veľkosť 02 podľa VDMA 24563 G1/8
Prevádzkové napätie	24V DC
Prevádzkový tlak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Menovitá šírka	5 s
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	ISO 15407-1 VDMA 24563
Pomocné ručné ovládanie	tlačidlom
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prietoku	nereverzibilné
Prekrytie	pozitívne prekrytie
Indikácia stavu signálu	LED
Riadiaci tlak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Prietok ventilu	750 l/min
Prietokový ventil na doske pre samostatné pripojenie	550 l/min
Prietokový ventil, pneumaticky zreťazený	550 l/min
Čas vypnutia	35 ms

Charakteristický znak	Hodnota
Čas zapnutia	17 ms
Doba zopnutia	100%
Max. kladný skúšobný impulz pri 0 signáli	1800 µs
Max. negatívny skúšobný impulz pri 1 signále	800 µs
Parametre cievky	24 V DC: 1,8 W
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.9 Nm...1.1 Nm
Hmotnosť výrobku	127 g
Elektrický prípoj	Tvar C podľa DIN EN 175301-803 bez ochranného vodiča
Spôsob upevnenia	na pripojovaciu dosku
Prípoj pomocného riadiaceho tlaku 12	Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1
Prípoj pre pomocný riadiaci vzduch 14	Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84	zvedený nezvedený podľa normy
Pneumatický prípoj 1	Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1
Pneumatický prípoj 2	Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1
Pneumatický prípoj 3	Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1
Pneumatický prípoj 4	Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1
Pneumatický prípoj 5	Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1
Rozhranie nepriameho riadenia	podľa ISO 15218
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	HNBR NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované