

Vstupný modul CP-E16-M12-EL

Číslo dielu: 546923

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s DIN lištou voliteľne:
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Druh krytia	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Značka KC	KC-EMV
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA
Materiál veka	Zosilený PA
LED displeje	16 stav kanálu 2 diagnostika modulu 4 skupinová diagnostika
Maximálny počet vstupov	16
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah prevádzkového napätia DC pre záťažové napätie	24 V
Zvyškové vlnenie záťažového napájania	4 Vss
Charakteristika vstupov	IEC1131-T2
Spínacia úroveň	Signal 0: ≤ 6 V Signal 1: ≥ 8.6 V
Spínacia logika vstupov	PNP (spínané kladným napätím)
Doba kmitania kontaktov na vstupe	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms parametrizovateľné)
Max. celkový prúd na modul	0.7 A
Oddelenie potenciálov kanál - kanál	nie

Charakteristický znak	Hodnota
Istenie (skrat)	interné elektronické istenie na skupinu