

Montážna súprava pre servo-lisovanie YJKP

Číslo dielu: 8077950

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Lisovacia sila	0 kN...17 kN
Pracovný zdvih	100 s...400 s
Dĺžka kábla	5 m...15 m
Vzorkovacia frekvencia	1000 Hz
Protokol	Ethernet/IP Modbus® TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Montážna poloha	ľubovoľná
Typ motora	Servomotor
Max. zrýchlenie	2 m/s ²
Doba zopnutia	100%
Pohybová rýchlosť	0 mm/s...250 mm/s
Presnosť v ± % FS	0.25 %FS
Max. užitočné zaťaženie	19.5 kg...95 kg
Hmotnosť výrobku	5.5 kg...66.7 kg
Teplota okolia	0 °C...40 °C
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Druh krytia	IP20
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III