


# Vákuová sacia tryska - patróna VN-07-L

Číslo dielu: 547696

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                             | Hodnota                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Menovitá šírka Lavalovej dýzy                     | 0.7 s                                         |
| Montážna poloha                                   | ľubovoľná                                     |
| Charakteristika ejektora                          | Štandard<br>vysoký sací objem                 |
| Prevádzkový tlak                                  | 1 bar...8 bar                                 |
| Menovitý prevádzkový tlak                         | 6 bar                                         |
| Max. sací objem proti atmosfére                   | 30.9 l/min                                    |
| Čas natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku | 0.82 s                                        |
| Prevádzkové médium                                | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu           | Prevádzka s mazaním nie je možná              |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii    |
| Zhoda s LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Teplota média                                     | 0 °C...60 °C                                  |
| Teplota okolia                                    | 0 °C...60 °C                                  |
| Hmotnosť výrobku                                  | 1.65 g                                        |
| Materiál tesnení                                  | NBR                                           |
| Materiál tlakovej dýzy                            | POM                                           |
| Materiál trysky                                   | Hliníková tvárna zliatina                     |