

Prípojovacie vedenie NEBV-M12G8-KD-3-M12G4

Číslo dielu: 547888

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	DIN 47100 EN 61076-2-101
Konštrukcia	Y-rozdeľovač s káblom, obojstranný
Typ rozdeľovača	1 na 2
Prídavné funkcie	Rozdelenie analógových vstupov a výstupov proporcionálneho tlakového regulačného ventilu
Označenie potrubia	bez držiaka štítka
Spôsob upevnenia	s prechodným otvorom pre skrutku M3
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	8
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	5
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	4
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou
Elektrický prípoj 3, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 3, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 3, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 3, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 3, prípojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 3, počet pinov/žíl	4

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrický prípoj 3, obsadené piny/žily	3
Elektrický prípoj 3, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	2 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Tienenie	áno
Dĺžka kábla 1	2.5 m
Dĺžka kábla 2	0.5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Polomer ohybu 1, pevné kladenie kábla	33 s
Polomer ohybu 1, pohyblivé kladenie kábla	66 s
Polomer ohybu 2, pevné uloženie kábla	33 s
Polomer ohybu 2, pohyblivé uloženie kábla	66 s
Priemer kábla 1	6.3 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla 1	± 0,2 mm
Priemer kábla 2	6.3 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla 2	0,2 mm
Štruktúra kábla	8 x 0,25 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.25 mm ²
Druh krytia	IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS bez obsahu halogénov
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	TPE-U(PUR)
Farba telesa	čierna
Materiál aretácie skrutkou	Mosadz, poniklovaná
Materiál tesnení	NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, poniklovaná a pozlátená
Materiál izolačného púzdra	PP