



# Platňa regulátora VMPA2-B8-R6C2-C-06

Číslo dielu: 549113

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Konštrukčná šírka                       | 21 s                                                      |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                 |
| Pneumatická vertikálna výstavba         | Reverzibilný tlakový regulačný ventil pre 2               |
| Funkcia regulátora                      | Výstupný tlak konštantný<br>so sekundárnym odvetraním     |
| Doplňkový manometer                     | možné                                                     |
| Rozsah regulácie tlaku                  | 0.5 bar...6 bar                                           |
| Vstupný tlak 1                          | 0.5 bar...10 bar                                          |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Druh krytia                             | IP65<br>podľa IEC 60529                                   |
| Teplota okolia                          | -5 °C...50 °C                                             |
| Max. ťahovací moment                    | 0.65 Nm                                                   |
| Hmotnosť výrobku                        | 180 g                                                     |
| Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby   | na doske zreťazenia                                       |
| Prípoj manometra                        | s prídržnou svorkou                                       |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál obslužných dielov              | PA                                                        |
| Materiál tesnení                        | NBR                                                       |
| Materiál telesa regulátora              | PA                                                        |