


Minisupport DGST-25-10-E1A

Číslo dielu: 8078872

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 s
Priemer piestu	25 mm
Prevádzkový režim jednotky pohonu	Príruba
Tlmenie	Elastomérové tlmenie, na oboch stranách, zdvih nie je možné nastaviť
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Obežné guľôčkové vedenie
Konštrukcia	Dvojité piest Príruba Piestna tyč Vozík
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Max. rýchlosť	0.5 m/s
Opakovateľná presnosť	<= 0.3 mm
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Energia nárazu v koncových polohách	0.3 J
Dĺžka tlmenia	1.2 s
Max. sila Fy	1840 N
Max. sila Fz	1840 N
Max. moment Mx	19 Nm
Max. moment My	21 Nm
Max. moment Mz	21 Nm
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	495 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	589 N

Charakteristický znak	Hodnota
Pohybovaná hmotnosť	714 g
Hmotnosť výrobku	1463 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	HNBR
Materiál vedenia	POM TPE-E vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ