


Os s ozubeným remeňom ELGR-TB-35-400-0H

Číslo dielu: 8083773

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Efektívny priemer hnacieho pastorka	18.46 s
Pracovný zdvih	400 s
Veľkosť	35
Natiahnutie ozubeného remeňa	0.094 s
Rozstup ozubeného remeňa	2 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Elektromechanická lineárna os s ozubeným remeňom
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Max. zrýchlenie	50 m/s ²
Max. rýchlosť	0.9 m/s...3 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,1 mm
Doba zopnutia	100%
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Plošné momenty 2. stupňa ly	3770 mm ⁴
Plošné momenty 2. stupňa lz	4190 mm ⁴
Max. moment pohonu	0.46 Nm
Max. sila Fy	50 N
Max. sila Fz	50 N
Max. odpor proti posuvu pri chode naprázdno	10.8 N
Min. posuvová sila Fx	50 N
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.1 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvihu	0.026 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0.85 kg.cm ²
Posuvová konštanta	58 mm/ot
Referenčná životnosť	5000 km
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.31 g
Hmotnosť výrobku	2470 g

Charakteristický znak	Hodnota
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	25 g
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál remeňovej kladky	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál upínacieho telesa ozubeného remeňa	Berýliový bronz
Materiál ozubeného remeňa	Polychlóroprén so sklenenými vláknami a nylonovým potahom