

# Konektor NPQR-D-Q8-Q6

Číslo dielu: 8085705

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                 | Hodnota                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                               | Štandard                                                                  |
| Menovitá šírka                                        | 5 s                                                                       |
| Hĺbka zasunutia hadice                                | 16.1 s...17.05 s                                                          |
| Poznámka k hĺbke zasunutia hadice                     | Ø6 hĺbka 16,1 mm<br>Ø8 hĺbka 17,05 mm                                     |
| Montážna poloha                                       | ľubovoľná                                                                 |
| Tvar                                                  | priamy tvar                                                               |
| Veľkosť balenia                                       | 1                                                                         |
| Konštrukcia                                           | Princíp push-pull                                                         |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty              | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi       |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku                        | Voda: max. 0,7 MPa pri 0 - 80 °C                                          |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát                        | NSF C0556009                                                              |
| Prevádzkové médium                                    | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu               | Možnosť prevádzky s mazaním                                               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                    | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou                                   |
| Zhoda s LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií            | Vhodné na výrobu batérií so zníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)            |
| Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14 | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1                                          |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                           | pozri vyhlásenie o zhode<br>NSF/ANSI 169                                  |
| Teplota okolia                                        | -20 °C...150 °C                                                           |
| Hmotnosť výrobku                                      | 16.7 g                                                                    |
| Pneumatický prípoj 1                                  | pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm                                     |
| Pneumatický prípoj 2                                  | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                                     |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                            | striebro                                                                  |
| Pokyny k materiálom                                   | V zhode s RoHS                                                            |
| Materiál telesa                                       | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                         |
| Materiál poistného krúžku                             | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                                        |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku                         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                         |
| Materiál tesnenia hadice                              | FPM                                                                       |

| Charakteristický znak            | Hodnota                           |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Materiál oporného krúžku         | PPSU                              |