

# Plastová hadica PAN-16X2-BL

Číslo dielu: 553911

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Vonkajší priemer                             | 16 s                                                                |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 94 s                                                                |
| Vnútorňý priemer                             | 12 s                                                                |
| Min. polomer ohybu                           | 67 s                                                                |
| Vlastnosti hadice                            | vhodné do energetických reťazcov                                    |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Povolenie                                    | TÜV                                                                 |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát               | B 013277 0506 00                                                    |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]                       |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Teplota okolia                               | -30 °C...80 °C                                                      |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 0.092 kg/m                                                          |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 16 mm                     |
| Farba                                        | modrá                                                               |
| Shore tvrdosť                                | D 55 +/-3                                                           |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                                                      |
| Materiál hadice                              | TPE-A                                                               |