


Ventilový terminál VTUB-12

Číslo dielu: 553983

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrické ovládanie	Prevádzková zbernica Multipól
Elektrický vstupno/výstupný systém	nie
Typ terminálu	23
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Teplota média	-5 °C...60 °C
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Druh krytia	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Ochrana pred priamym a nepriamym kontaktom	PELV
Prevádzkový tlak	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 bar...8 bar
Poznámka k prevádzkovému tlaku	0 - 8 bar pri externom riadiacom vzduchu
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Značka KC	KC-EMV
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Konštrukcia ventilového terminálu	Pevný raster
Max. počet ventilových pozícií	35
Max. počet tlakových zón	18
Spôsob ovládania	elektrický
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný 3/2 otvorený monostabilný 5/2 bistabilný 5/2 monostabilný
Veľkosť ventilu	12 s 24 s
Max. normálny menovitý prietok	400 l/min pri 12 mm
Konštrukčná šírka	12 mm 24 mm

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	3 s
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Pneumatický pracovný prípoj	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %