



# Platňa regulátora VABF-S2-2-R7C2-C-6

Číslo dielu: 555783

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                  | Hodnota                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Konštrukčná šírka                      | 54 s                                                       |
| Založené na norme                      | ISO 5599-2                                                 |
| Montážna poloha                        | ľubovoľná                                                  |
| Pneumatická vertikálna výstavba        | Tlakový regulačný ventil pre 4, reverzibilný               |
| Funkcia regulátora                     | Výstupný tlak konštantný<br>so sekundárnym odvetraním      |
| Doplňkový manometer                    | možné                                                      |
| Rozsah regulácie tlaku                 | 0.05 MPa...6 MPa<br>0.5 bar...60 bar<br>7.25 psi...870 psi |
| Vstupný tlak 1                         | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi |
| Prevádzkové médium                     | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK     | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Druh krytia                            | IP65<br>NEMA 4                                             |
| Teplota okolia                         | -5 °C...50 °C                                              |
| Hmotnosť výrobku                       | 1230 g                                                     |
| Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby  | na doske zrežazenia<br>na dosku pre samostatné pripojenie  |
| Prípoj manometra                       | s prídružnou svorkou                                       |
| Pokyny k materiálu                     | V zhode s RoHS                                             |
| Materiál obslužných dielov             | PA                                                         |
| Materiál telesa regulátora             | Hliníkový tlakový odliatok                                 |