

# Dvojpíestový valec DGTZ-GF-25-80-J-T-P-A

Číslo dielu: 8103462

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                                          | Hodnota                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                                          | 80 s                                                      |
| Nastaviteľné rozsahy koncových polôh/dĺžok                                     | 10 s                                                      |
| Priemer piestu                                                                 | 25 mm                                                     |
| Prevádzkový režim jednotky pohonu                                              | Dve príruby                                               |
| Tlmenie                                                                        | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné            |
| Montážna poloha                                                                | ľubovoľná                                                 |
| Vedenie                                                                        | Klzné vedenie                                             |
| Konštrukcia                                                                    | Vedenie                                                   |
| Snímanie polohy                                                                | pre bezdotykové snímače                                   |
| Prevádzkový tlak                                                               | 0.12 MPa...0.8 MPa<br>1.2 bar...8 bar                     |
| Spôsob fungovania                                                              | dvojčinný                                                 |
| Prevádzkové médium                                                             | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                                        | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                                             | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                 |
| Zhoda s LABS                                                                   | VDMA24364 zóna III                                        |
| Trieda čistoty priestoru                                                       | Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1                          |
| Teplota okolia                                                                 | -10 °C...80 °C                                            |
| Energia nárazu v koncových polohách                                            | 0.3 Nm                                                    |
| Max. užitočné zaťaženie v závislosti od zdvíhu pri definovanej vzdialenosti xs | 28.2 N                                                    |
| Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod                        | 454 N                                                     |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie                         | 454 N                                                     |
| Pohybovaná hmotnosť                                                            | 603.8 g                                                   |
| Hmotnosť výrobku                                                               | 1450 g                                                    |
| Pneumatický prípoj                                                             | G1/8                                                      |
| Pokyny k materiálu                                                             | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál veka                                                                  | Hliníková tvárna zliatina                                 |
| Materiál tesnení                                                               | NBR                                                       |
| Materiál telesa                                                                | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná                      |
| Materiál piestnej tyče                                                         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                         |