

Pancake cylinder DPCA-...-...-1/2"- -

Číslo dielu: 8104871

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0.0625 in...4 in
Priemer piestu	1/2"
Závit na piestnej tyči	8-32 UNC-2B 8-32 UNC-2A
Tlmenie	bez tlmenia elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné elastické tlmiace krúžky/dosky vpredu elastické tlmiace krúžky/dosky vzadu
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný tlačný jednočinný ťahový
Koniec piestnej tyče	Vonkajší závit Vnútorý závit
Konštrukcia	Piest Piestna tyč Rúra valca
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Varianty	Zvýšená chemická odolnosť Pribežná piestna tyč Pribežná dutá piestna tyč Prídavné PTFE vedenie piestu
Prevádzkový tlak	15 psi...150 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-25.6 °F...250 °F
Hmotnosť výrobku	0.08 lb...0.46 lb
Spôsob upevnenia	s kyvným okom na uzatváracom kryte otočeným o 90° s kyvným okom na uzatváracom kryte s kyvným okom na uzatváracom kryte otočeným o 90° s kyvným okom na uzatváracom kryte s priechodným otvorom s príslušenstvom voliteľne:

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj	Vnútorný závit M5 Vnútorný závit 10-32 UNF-2B
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál dynamických tesnení	FPM NBR
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	Hliníková tvárna zliatina