

Kruhov  valce DPRA-N-...-2"- -

 slo dielu: 8109554

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	0.0625 in...12 in
Priemer piestu	2"
Z�vit na piestnej ty�i	1/2-20 UNF-2A
Tlmenie	bez tlmenia elastick� tlmiace kr���ky/do�ti�ky, obojstrann� pneumatick� tlmenie, nastaviteľn� na oboch stran�ch
Mont��na poloha	ľubovoľn�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty� R�ra valca
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Varianty	Uzatv�rac� kryt s kyvn�m okom, oto�en� o 90� Uzatv�rac� kryt s kyvn�m okom a lo�iskov�m p�zdom Uzatv�rac� kryt s kyvn�m okom Stiera� z NBR Predĺ�en� vonkaj�� z�vit piestnej ty�e Predĺ�en� piestna ty� Lo�iskov� kryt s upev�ovac�m z�vitom Axi�lny pr�vod stla�en�ho vzduchu Pr�poj stla�en�ho vzduchu, prie�ny S poistkou proti preto�eniu Priebe�n� piestna ty� Rozsah teploty 0 do + 150 �C Rozsah teploty -40 do + 80 �C jednostrann� piestna ty�
Prev�dzkov� tlak	9.99 psi...150 psi
Sp�sob fungovania	dvoj�inn� tla�n� jedno�inn� �a�n�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozn�mka o prev�dzkovom/riadiacom m�di�u	Prev�dzka s mazan�m mo�n� (potrebn� pri ďal�ej prev�dzke)
Trieda odolnosti proti kor�zii KBK	1- N�zke n�roky na odolnosť proti kor�zii 4 - mimoriadne siln� nam�hanie kor�ziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 z�na III
Teplota okolia	-40 �F...300 �F
Hmotnosť v�robku	1.04 lb...4.04 lb

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	1 / 4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnení	FPM NBR
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca