

# Nástrčné T-zoskrutkovanie NPQE-LQ-M5-Q6-P10

Číslo dielu: 8113068

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                         | Mini                                                               |
| Menovitá šírka                                  | 2.2 s                                                              |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape            | Tesniaci krúžok                                                    |
| Montážna poloha                                 | ľubovoľná                                                          |
| Tvar                                            | Tvar-L, prídavný pozdĺžny nástrčný prípoj                          |
| Veľkosť balenia                                 | 10                                                                 |
| Konštrukcia                                     | Princíp push-pull                                                  |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty        | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Prevádzkové médium                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu         | Možnosť prevádzky s mazaním                                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                          |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364 zóna III                                                 |
| Trieda čistoty priestoru                        | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1                                   |
| Teplota okolia                                  | -5 °C...60 °C                                                      |
| Menovitý ťahovací moment                        | 0.8 Nm                                                             |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 5 %                                                              |
| Hmotnosť výrobku                                | 5.83 g                                                             |
| Spôsob upevnenia                                | Vonkajší šesťhran SW8                                              |
| Pneumatický prípoj 1                            | Vonkajší závit M5                                                  |
| Pneumatický prípoj 2                            | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                              |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                      | modrá                                                              |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS                                                     |
| Materiál telesa                                 | Mosadz, poniklovaná<br>PBT                                         |
| Materiál tesnenia závitů                        | NBR                                                                |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku                   | POM                                                                |
| Materiál o-krúžka                               | NBR                                                                |
| Materiál tesnenia hadice                        | NBR                                                                |
| Materiál časti na upnutie hadice                | Nehrdzavejúca oceľ                                                 |