

Elektromagnetická cievka VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Číslo dielu: 8114078

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Doba zopnutia	100%
požadovaná spotreba prúdu	16 mA
Trieda izolačného materiálu	H
Max. vstupný výkon Pi	1,2 W
Max. vstupné napätie Ui	32 V
Max. vstupný prúd Ii	0,2 A
Parametre cievky	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
účinná vnútorná kapacita Ci	zanedbateľne malý
účinná vnútorná indukčnosť Li	zanedbateľne malý
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (BR) Zóna 21 (BR)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	DNV 17.0043X
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Ex-teplota okolia	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Hmotnosť výrobku	330 g
Elektrický prípoj	Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS