

# Elektromagnetická cievka VACC-S18-120-K4-7-KS4ME

Číslo dielu: 8118318

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                     | Hodnota                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spôsob ovládania                          | elektrický                                          |
| Montážna poloha                           | ľubovoľná                                           |
| Indikátor spínacej polohy                 | nie                                                 |
| Doba zopnutia                             | 100%                                                |
| Trieda izolačného materiálu               | H                                                   |
| Parametre cievky                          | 48 V DC: 12,0 W                                     |
| Prípustné výkyvy napätia                  | -15 % / +10 %                                       |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)                          |
| Ochrana proti výbuchu                     | Zóna 1 (KR)<br>Zóna 21 (KR)                         |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát            | 22-AV4BO-0256X<br>22-AV4BO-0257X                    |
| Typ ochrany proti vznieteniu plynov       | Ex e mb IIC T4                                      |
| Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach  | Ex tD A21 IP66 T120°C                               |
| Ex-teplota okolia                         | T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C                   |
| Zhoda s LABS                              | VDMA24364 zóna III                                  |
| Druh krytia                               | IP66                                                |
| Hmotnosť výrobku                          | 580 g                                               |
| Elektrický prípoj                         | Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5 |
| Pokyny k materiálu                        | V zhode s RoHS                                      |