

Centrovací krúžok
EAML-62-5,8-62
Číslo dielu: 558032

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	62 s
Upínací priemer 2	62 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	17 g
Kód rozhrania akčného člena	K62
Kód rozhrania pre teleso spojky	62A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS