

Os s klzným vedením

EGC-70- -FA

Číslo dielu: 558864

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 s...5000 s
Veľkosť	70
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Max. zrýchlenie	50 m/s ²
Max. rýchlosť	5 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Plošné momenty 2. stupňa lx	395000 mm ⁴
Plošné momenty 2. stupňa ly	577000 mm ⁴
Max. sila Fy	1850 N
Max. sila Fz	1850 N
Max. odpor proti posuvu pri chode naprázdno	15 N
Max. moment Mx	16 Nm
Max. moment My	51 Nm...132 Nm
Max. moment Mz	51 Nm...132 Nm
Max. sila Fy celková os	1850 N
Max. sila Fz celková os	1850 N
Max. moment Mx celková os	16 Nm
Max. moment Moja celková os	51 Nm...132 Nm
Max. moment Mz celková os	51 Nm...132 Nm
Torzný moment zotrvačnosti It	240000 mm ⁴
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krycieho profilu	ABS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál vedenia vozíka	Oceľ

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál vodiacej koľajnice	Oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný