

Elektrický minisuport EGSK-26- -

Číslo dielu: 562751

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 s...200 s
Veľkosť	26
Priemer vretena	8 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Elektromechanická lineárna os s pohonom s guličkovou skrutkou
Referencovanie	Referenčný spínač
Typ vretena	Pohon s guličkovou skrutkou
Max. zrýchlenie	10 m/s ²
Max. rýchlosť	0.28 m/s...0.83 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,003 - ±0,01 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP10
Teplota okolia	0 °C...40 °C
Dynamická nosnosť pevného ložiska	1380 N
Dynamická nosnosť lineárneho vedenia	5746 N
Plošné momenty 2. stupňa Iy	17000 mm ⁴
Plošné momenty 2. stupňa Iz	150000 mm ⁴
Min. posuvová sila Fx	116 N...184 N
Statická nosnosť lineárneho vedenia	12150 N
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvihu	0.0316 kg.cm ²
Posuvová konštanta	2 mm/ot...6 mm/ot
Statická nosnosť pevného ložiska	1760 N
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom a lícovaným kolíkom
Materiál uzatváracieho krytu	Hliníkový tlakový odliatok potiahnutý
Materiál profilu	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníkový tlakový odliatok s povrchovou úpravou

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál vozíka	Oceľ
Materiál matice vretena	Oceľ
Materiál vretena	Oceľ