

Os s ozubeným remeňom ELGG-TB-...-45- -

Číslo dielu: 571059

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Efektívny priemer hnacieho pastorka	24.83 s
Pracovný zdvih	50 s...900 s
Veľkosť	45
Natiahnutie ozubeného remeňa	0.08 s
Rozstup ozubeného remeňa	3 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Klzné vedenie Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Elektromechanická lineárna os s ozubeným remeňom
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Max. zrýchlenie	50 m/s ²
Max. rýchlosť	1 m/s...3 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,1 mm
Doba zopnutia	100%
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Plošné momenty 2. stupňa ly	15700 mm ⁴
Plošné momenty 2. stupňa lz	17940 mm ⁴
Max. moment pohonu	1.24 Nm
Max. sila Fy	100 N
Max. sila Fz	100 N
Max. odpor proti posuvu pri chode naprázdno	16.1 N
Min. posuvová sila Fx	100 N
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.2 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvihu	0.011 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	1.54 kg.cm ²
Posuvová konštanta	78 mm/ot
Referenčná životnosť	2500 km
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.69 g

Charakteristický znak	Hodnota
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	4230 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	100 g
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál remeňovej kladky	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál upínacieho telesa ozubeného remeňa	Berýliový bronz
Materiál ozubeného remeňa	Polychloroprén alebo nitrilová guma (NBR) so skleneným vláknom a nylonovým povlakom