

Zaslepovacia zátka B-M7-F1A

Číslo dielu: 8144525

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Varianty	Kovy s hlavnou zložkou medi, zinku alebo niklu sa nesmú používať. Výnimky platia pre nikel v oceliach, pre chemicky poniklované plochy, plošné spoje, káble, elektrické konektory a cievky.
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Trieda čistoty priestoru	Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1
Menovitý ťahovací moment	1.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 15 %
Hmotnosť výrobku	2 g
Spôsob upevnenia	Vnútorňý šesťhran SW3
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit M7
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál zaslepovacej zátky	Oceľ, chemicky poniklovaná
Materiál o-krúžka	Ušľachtilá oceľ NBR