


# Elektromagnetický ventil VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L

Číslo dielu: 573484

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 5/2 bistabilný                                |
| Spôsob ovládania                                           | elektrický                                    |
| Veľkosť ventilu                                            | 14 s                                          |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 510 l/min                                     |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | Príruba                                       |
| Prevádzkové napätie                                        | 24V DC                                        |
| Prevádzkový tlak                                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar        |
| Konštrukcia                                                | Piestový posúvač                              |
| Povolenie                                                  | c UL us - Recognized (OL)                     |
| Druh krytia                                                | IP65<br>IP67                                  |
| Funkcia odvetrávania                                       | je možné škrtenie                             |
| Princíp tesnenia                                           | mäkký                                         |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                     |
| Pomocné ručné ovládanie                                    | s aretáciou<br>tlačidlom                      |
| Spôsob riadenia                                            | nepriamo riadený                              |
| Napájanie riadiacim vzduchom                               | externé                                       |
| Smer prietoku                                              | reverzibilný                                  |
| Prekrytie                                                  | pozitívne prekrytie                           |
| Indikácia stavu signálu                                    | LED                                           |
| Riadiaci tlak                                              | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar         |
| Max. frekvencia spínania                                   | 3 Hz                                          |
| Čas spínania o                                             | 9 ms                                          |
| Doba zopnutia                                              | 100%                                          |
| Max. kladný skúšobný impulz pri 0 signáli                  | 1600 μs                                       |
| Max. negatívny skúšobný impulz pri 1 signále               | 3000 μs                                       |
| Parametre cievky                                           | 22 V DC: 1,0 W                                |
| Prípustné výkyvy napätia                                   | +/- 10 %                                      |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                 |
| Odolnosť proti vibráciám                | Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| Odolnosť proti nárazom                  | Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Teplota média                           | -5 °C...60 °C                                                             |
| Riadiace médium                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Teplota okolia                          | -5 °C...60 °C                                                             |
| Hmotnosť výrobku                        | 98 g                                                                      |
| Elektrický prípoj                       | cez pripojovaciu dosku                                                    |
| Spôsob upevnenia                        | pre pripojovaciu lištu                                                    |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                            |
| Materiál tesnení                        | HNBR<br>NBR                                                               |
| Materiál telesa                         | Hliníková tvárna zliatina                                                 |