


Regulátor servopohonu CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Číslo dielu: 8168593

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	10 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	155 g
Druh krytia	IP00
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Spojenie prevádzkovej zbernice	Ethernet
Počet digitálnych logických vstupov	9
Počet digitálnych logických výstupov 24 V DC	19
Prípojka zbernice	Zásuvka
Prevádzkový režim kontroléra	Priama prevádzka Referenčný pohyb riadená prevádzka
Prepojenie procesu	Pohony s funkciou polohovania
Prevádzkové napätie	20,4 - 30 V DC
Menovité napätie napájania logiky DC	24 V
Prípustný rozsah napätia logiky	± 10 %
Menovité napätie zaťažového napájania DC	24 V
Povolený rozsah záťažového napájania	± 10 %
Prúdová zaťažiteľnosť na výstup	4450 mA
Indikácie stavu	LED dióda (stav)
Ethernet, počet	1
Ethernet, podporované protokoly	TCP/IP
USB rozhranie	USB 2.0
Pamäťové médium	microSD
Celkový počet osí	6
Spôsoby ovládania	TCP/IP
Podporované kinematiky	3-osové portály X-Y-Z
Prenosová rýchlosť	10/100 Mbit/s
Rozsah prevádzkového napätia DC	20.4 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V

Charakteristický znak	Hodnota
Protokol	Ethernet HTTP TCP/IP
Rozhranie Ethernet	RJ 45 (zásuvka, 8-pin)
Vlastnosti digitálnych logických výstupov	konfigurovateľné galvanicky neoddelené