

Doska zreťazenia VABX-A-P-EL-E12-MC-SHUH-XL

Číslo dielu: 8188452

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	1 2
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Poloha prípojov	bočne
Konštrukcia ventilového terminálu	Možnosť miešania veľkostí ventilov
Maximálny počet ventilových cievok	32
Kompatibilné s	Ventilový terminál VTUX-A-P
Rozmery Š x D x V	45,6 mm x 117,4 mm x 53,9 mm
Pokyny k prevádzkovému napätiu	Potrebné sú napájacie zdroje SELV/PELV Pozor na pokles napätia
Menovité prevádzkové napätie DC záťaže	24 V
Stupeň znečistenia	2
Povolenie	RCM Mark
Značka KC	KC-EMV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-20 °C...50 °C
Max. ťahovací moment pri montáži na stenu	6 Nm
Hmotnosť výrobku	122.2 g
Elektrické ovládanie	Multipól
Max. dĺžka vedenia	30 m
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pružinová svorka
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	34

Charakteristický znak	Hodnota
Prierez prípoja	0.2 mm²...1.5 mm²
Káblový výstup	priamy
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia	s prechodným otvorom pre skrutku M5
Pneumatický prípoj 1	pre vložku 15 mm
Pneumatický prípoj 5	pre vložku 15 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	PA-zosílený
Materiál veka	Zosílený PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál dutinky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál svorky	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ