

# Nástrčné L-spojenie NPQH-L-Q6-E-P10

Číslo dielu: 578271

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                                  |
| Menovitá šírka                           | 5 s                                                                       |
| Hĺbka zasunutia hadice                   | 15.8 s                                                                    |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                                 |
| Tvar                                     | Tvar L                                                                    |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                                        |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                         |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi         |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku           | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                          |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát           | NSF C0523185                                                              |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii                               |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Trieda čistoty priestoru                 | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1                                          |
| Vhodnosť pre potravinárstvo              | pozri vyhlásenie o zhode<br>NSF/ANSI 169                                  |
| Teplota okolia                           | 0 °C...150 °C                                                             |
| Hmotnosť výrobku                         | 17.2 g                                                                    |
| Pneumatický prípoj 1                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                                     |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                                     |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                            |
| Materiál telesa                          | Mosadz, chemicky poniklovaná                                              |
| Materiál poistného krúžku                | PEI                                                                       |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | Mosadz, chemicky poniklovaná                                              |
| Materiál tesnenia hadice                 | FPM                                                                       |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                         |
| Materiál oporného krúžku                 | PEI                                                                       |