

# Nástrčná spojka - prechodka NPQH-H-Q10-E-P10

Číslo dielu: 578302

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                                   |
| Menovitá šírka                           | 9 s                                                                        |
| Hĺbka zasunutia hadice                   | 18.3 s                                                                     |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                                  |
| Tvar                                     | Priechodka                                                                 |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                                         |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                          |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi          |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku           | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                           |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát           | NSF C0523185                                                               |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii                                |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Trieda čistoty priestoru                 | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1                                           |
| Vhodnosť pre potravinárstvo              | pozri vyhlásenie o zhode<br>NSF/ANSI 169                                   |
| Teplota okolia                           | 0 °C...150 °C                                                              |
| Hmotnosť výrobku                         | 52 g                                                                       |
| Spôsob upevnenia                         | Vonkajší šesťhran SW22                                                     |
| Pneumatický prípoj 1                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm                                     |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm                                     |
| Pokyny k materiálom                      | V zhode s RoHS                                                             |
| Materiál telesa                          | Mosadz, chemicky poniklovaná                                               |
| Materiál poistného krúžku                | PEI                                                                        |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | Mosadz, chemicky poniklovaná                                               |
| Materiál matice                          | Mosadz, chemicky poniklovaná                                               |
| Materiál tesnenia hadice                 | FPM                                                                        |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                          |

| Charakteristický znak    | Hodnota |
|--------------------------|---------|
| Materiál oporného krúžku | PEI     |