


Vákuová sacia dýza

VAK-1/4

Číslo dielu: 6890

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	1 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	vysoké vákuum
Integrovaná funkcia	Pneumatický odľukovací impulz
Konštrukcia	Tvar T
Prevádzkový tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Max. vákuum	80 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...80 °C
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Prípoj vákua	G1/4
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok