


Závitová rychlospojka ACK-1/8-PK-6

Číslo dílu: 7842

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šířka	5.3 s
Druh tesnění na naskrutkovacím čepu	Tesniací krůžek
Montážní poloha	libovolná
Tvar	přímý tvar
Velikost balení	10
Preváděkový tlak v celém rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Poznámka k preváděkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa při max. 50 °C
Preváděkové médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez řádu)
Poznámka o preváděkovém/řádicím médiu	Možnost preváděky s mazáním Voda: závit G je možný jen s tesniacím krůžkem typu OL jako doplňkovým příslušenstvím
Třída odolnosti proti korozi KBK	2- mírné nároky na odolnost proti korozi
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolí	-10 °C...60 °C
Menovitý uťahovací moment	3.5 Nm
Přípustná odchylka pro menovitý uťahovací moment	± 20 %
Pneumatický přípoj 1	Vnitřní závit G1/8
Pneumatický přípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 6 mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál naskrutkovacieho čapu	Tvárna hliníková zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálům	V zhode s RoHS
Materiál tesniaceho krůžku	PA-zosílený TPE-U(PU)