

**Čap hriadeľa**  
**DARF-Q13-16**  
Číslo dielu: 8200998

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                    | 16                                                             |
| Montážna poloha                            | ľubovoľná                                                      |
| pre priemer piestu                         | Ø16                                                            |
| Konštrukcia                                | Čap hriadeľa                                                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                      |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-C1-L                                                 |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií | Vhodné na výrobu batérií so zníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a) |
| Trieda čistoty priestoru                   | Trieda 9 podľa normy ISO 14644-1                               |
| Skladovacia teplota                        | -20 °C...60 °C                                                 |
| Teplota okolia                             | 0 °C...60 °C                                                   |
| Max. ohybový moment                        | 4 Nm                                                           |
| Maximálne axiálne statické zaťaženie       | 140 N                                                          |
| Hmotnosť výrobku                           | 75 g                                                           |
| Spôsob upevnenia                           | s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom                     |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál čapu hriadeľa                     | Kalená oceľ                                                    |